

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

VERNIS METAUX

0517

PROTECTION POUR LE CUIVRE ET LE LAITON

APPLICATION

Il s'applique sur un métal sec, propre et dégraissé au pinceau, au pistolet ou au trempé.

- a. Au pinceau : diluer à 20 ou 30 % avec notre **DILUANT 0417** en une ou deux couches.
- b. Au pistolet : diluer à 30 ou 40 % avec notre **DILUANT 0417** en une ou deux couches.
- c. Au trempé : **NE PAS DILUER et si possible laisser sécher au départ au-dessus du récipient contenant le vernis pour éliminer les gouttes et les surplus.**

SECHAGE

1 à 2 H entre chaque couche à 20°. La dureté maximum est obtenue après 24 ou 48 H.

Dilution et nettoyage des outils : AU DILUANT 0417

- **CONSOMMATION** : 15 à 18 m² AU LITRE
- **CONDITIONNEMENT** : 1 L – 5 L – 30 L
- **CONSERVATION** : Toujours le reconditionner dans un emballage plus petit adapté à la quantité restante.

SECURITE

- ✚ Lire attentivement l'étiquette de sécurité
- ✚ Travailler dans une pièce bien ventilée ou porter un masque approprié
- ✚ Porter des gants en caoutchouc
- ✚ Ne pas avaler
- ✚ Ne pas laisser à la portée des enfants.

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C